

## Tổng quan hệ thống Implant ICX



# ICX-templant®

## Nội dung:

Dich và hang hoa	
Giải thích các tên gọi, ký hiệu và nhãn dán	4
ICX - IMPLANT	
Implant ICX	5
ICX - Nút tạo hình nướu	
ốc đậy và nút tạo hình nướu ICX	6
Nút tạo hình nướu ICX làm sắn và tùy chỉnh	7
ICX-CHỐT LẤY DẤU	
Chốt lấy dấu ICX	8
ICX-LAB ANALOG	
Analog trong lab và bộ phục hình ICX	9
ICX-ABUTMENTS	
Abutment ICX-Titanium	10/ 11
Abutment ICX-Massive	12
Abutment ICX-Universal	12
Hệ thống thanh bar ICX	13
Abutment ICX vàng- và plastic	13
Abutment ICX-Plus	14
ICX-CAD/CAM/ Cerec-Adhesive và Scan abutment	14
Hộp hệ thống ICX Maximus và phụ kiện	16/17
Abutment Maximus, một/ hai thành phần	18
Locator™ dành cho ICX-templant®	19
ICX-T-BONA	
Hệ thống ICX-t-bona Ballhead	20
CX-mini đường kính 2,9mm/ Phục hình	20
Tổng quan về Dalbo-Plus của ICX	21
Quan niệm về ICX-MULTI	22/23
ICX- MŰI KHOAN	
Műi khoan ICX-Parallel và műi khoan kết thúc	24
Vòng chặn mũi khoan ICX	
Hộp đựng vòng chặn mũi khoan ICX	
Hộp dụng cụ phục hình ICX	28/29
ICX- PHŲ KIỆN	20.22
Các phụ kiện ICX-templant® CERICX- Abutment Zirconium	
Thông tin sản phẩm ICX	
Hộp phẫu thuật ICX	39

## Giải thích về tên gọi, ký hiệu và nhãn dán

Giải thích về các biểu tượng, ký hiệu trên nhãn dán/ nhãn hiệu của sản phẩm và các đóng gói thêm.



Số lô hàng hóa



Số hiệu hàng hóa



Được tiết trùng bằng tia gamma



Hạn sử dụng



Chỉ sử dụng một lần



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng



Sản phẩm templant® được CE đánh dấu và tuân thủ các yêu cầu về các chỉ định trong thiết bị y khoa 93/42 EEC

## Ý nghĩa mã màu sắc trên mũi khoan ICX & implant

TRẮNG

 $\bigcirc$  = Ø 2,9mm

VÀNG

= Ø 3,45mm

Đỏ

= Ø 3,75mm

XANH LÁ

= Ø 4,1mm

XANH DƯƠNG

= Ø 4,8mm

Màu sắc và kích cỡ của hình ảnh mang tính minh họa.


#### Implant ICX-mini màu trắng, ø 2.9mm

Mỗi cây: € /gói gồm 6 cây: €

Mã hàng

C-001-290080	ICX-mini Ø 2,9 x 8mm (gói 6 cây)
C-001-290100	ICX- <i>mini</i> Ø 2,9 x 10mm (gói 6 cây)
C-001-290125	ICX- <i>mini</i> Ø 2,9 x 12,5mm (gói 6 cây)

Lưu ý: chỉ sử dụng C-003-000004 nắp đậy implant ICX-mini!



#### Implant ICX-plus màu vàng, ø 3.45mm

#### Mỗi cây: € /gói gồm 6 cây: €

Mã hàng

C-001-345065	ICX-plus ø 3.45 x 6.5mm (gói 6 cây)
C-001-345080	ICX-plus ø 3.45 x 8mm (gói 6 cây)
C-001-345100	ICX-plus ø 3.45 x 10mm (gói 6 cây)
C-001-345125	ICX-plus ø 3.45 x 12.5mm (gói 6 cây)



#### ICX-Implantate màu đỏ, ø 3.75mm

#### Mỗi cây: € /gói gồm 6 cây: €

Mã hàng

C-001-390080	ICX ø 3.75 x 8mm (gói 6 cây)
C-001-390100	ICX ø 3.75 x 10mm (gói 6 cây)
C-001-390125	ICX ø 3.75 x 12.5mm (gói 6 cây)
C-001-390150	ICX ø 3.75 x 15mm (gói 6 cây)



#### ICX-Implantate màu xanh lá, ø 4.1mm

#### Mỗi cây: € /gói gồm 6 cây: €

Mã hàng

manang	
C-001-425080	ICX ø 4.1 x 8mm (gói 6 cây)
C-001-425100	ICX ø 4.1 x 10mm (gói 6 cây)
C-001-425125	ICX ø 4.1 x 12.5mm (gói 6 cây)
C-001-425150	ICX ø 4.1 x 15mm (gói 6 cây)




#### ICX-Implant xanh dương, Ø 4.8mm

#### Mỗi cây: € / gói gồm 6 cây: €

Artikel-N

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm (Nur im Sechserpack lieferbar)
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm (Nur im Sechserpack lieferbar)
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm (Nur im Sechserpack lieferbar)
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm (Nur im Sechserpack lieferbar)





## ốc đậy và nút tạo hình nướu ICX

Mã số hàng hóa	Tên hàng hóa	Kích thước	Chất liệu	Giá €	
C-003-000001	ốc đậy implant ICX	-	Titan	16,50*	-
C-003-000002	ốc đậy implant ICX, tiệt trùng, Gói 6 cây	-	Titan	99,-*	
C-004-444720	Nút tạo hình nướu ICX Titanium, Kích cỡ: Ø 3,9/4,7mm	Chiều cao nướu 2 mm H = 3.5mm	Titan	29,-*	ı
C-004-444730	Nút tạo hình nướu ICX Titanium, Kích cỡ: Ø 3,9/4,7mm	Chiều cao nướu 3 mm H = 4.5mm	Titan	29,-*	H 1,5mm
C-004-444740	Nút tạo hình nướu ICX Titanium, Kích cỡ: Ø 3,9/4,7mm	Chiều cao nướu 4 mm H = 5.5mm	Titan	29,-*	
C-004-444750	Nút tạo hình nướu ICX Titanium, Kích cỡ: Ø 3,9/4,7mm	Chiều cao nướu 5 mm H = 6.5mm	Titan	29,–*	
C-004-004510	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 1 mm	Titan	29,–*	
C-004-004520	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 2 mm	Titan	29,-*	
C-004-004530	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 3 mm	Titan	29,-*	н
C-004-004540	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 4 mm	Titan	29,-*	
C-004-004550	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 5 mm	Titan	29,-*	
C-004-004560	Nút tạo hình nướu ICX Ø 4,7mm	Chiều cao nướu 6 mm	Titan	29,-*	
C-004-006020	Nút tạo hình nướu ICX Ø 6.0mm Dạng nón	Chiều cao nướu 2 mm	Titan	29,-*	
C-004-006030	Nút tạo hình nướu ICX Ø 6.0mm Dạng nón	Chiều cao nướu 3 mm	Titan	29,-*	н
C-004-006040	Nút tạo hình nướu ICX Ø 6.0mm Dạng nón	Chiều cao nướu 4 mm	Titan	29,–*	
C-004-006050	Nút tạo hình nướu ICX Ø 6.0mm Dạng nón	Chiều cao nướu 5 mm	Titan	29,–*	
C-004-006060	Nút tạo hình nướu ICX Ø 6.0mm Dạng nón	Chiều cao nướu 6 mm	Titan	29,-*	

Lưu ý: Chỉ vặn chặt ốc đậy và nút tạo hình nướu ICX bằng tay với lực torque từ 5 đến 10Ncm, không nên vượt quá. Nguy cơ lưc kết nối hình nón sẽ khóa vĩnh viễn nếu vặn lực từ 20 ncm hoặc hơn

Lưu ý: H = Chiều cao từ bờ vai implant

## Nút tạo hình nướu ICX làm sắn và tùy chỉnh

Mã số sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá	
C-004-504720	Nút tạo hình nướu ICX làm sẳn có hex, ø 4.7mm, H 2, Peek	2mm H 6mm K	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
C-004-504740	Nút tạo hình nướu ICX làm sản có hex, ø 4.7mm, H 4, Peek	4mm H 6mm K	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,–*	K   03,2
C-004-514720	Nút tạo hình nướu ICX làm sản không có hex, ø 4.7mm, H 2, Peek	2mm H 6mm K	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	<b>↓</b>
C-004-514740	Nút tạo hình nướu ICX làm sản không có hex, ø 4.7mm, H 4, Peek	4mm H 6mm K	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,–*	0 4,7
C-004-524706	Nút tạo hình nướu ICX tùy chỉnh có hex, ø 5mm, H 6, Peek	6mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
C-004-524708	Nút tạo hình nướu ICX, tùy chỉnh có hex, ø 5mm H 8, Peek	8mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	<b>†</b>
C-004-524710	Nút tạo hình nướu ICX tùy chỉnh có hex, ø 5mm, H 10, Peek	10mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	H
C-004-526006	Nút tạo hình nướu ICX, tùy chỉnh có hex, ø 7mm, H 6, Peek	6mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
C-004-526008	Nút tạo hình nướu ICX tùy chỉnh có hex, ø 7mm, H 8, Peek	8mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
C-004-526010	Nút tạo hình nướu ICX tùy chỉnh có hex, ø 7mm, H 10, Peek	10mm H	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
Mã số sản phẩm Sản phẩm Kích thước Chấ		Chất liệu	Giá		
C-004-034550-01	Heilkappe 2-tlg ICX Plus Peek 5mm	-	Nhựa cao PT, có thể tiệt trùng	29,-*	
Mã số sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá	
ma 50 San phani	out pridiri	Talen that	- Citat II çu	Jiu	

Mã số sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá	
C-003-000100	Bộ ICX-bonering Bao gồm ốc khóa và ốc đậy bên trên (cover screw)	-	Titan	29,-*	Trumms

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Tất cả các sản phẩm ở trang này có kèm theo ốc kết nối:C-011-000001-01

Lưu ý: H = Chiều cao từ bờ vai implant

k = Chiều dài của thân bắt đầu từ đường hoàn tất Abutment

## ICX-Chốt lấy dấu Titanium

Mã số sản phẩm		Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá
C-005-020002		Chốt lấy dấu đóng ICX Titanium, 3 thành phần Bao gồm: Cây lấy dấu đóng ốc giữ cây lấy dấu chụp lấy dấu	H = 11.5mm Bao gồm chụp lấy dấu	Titan	39,–*
C-005-040002		Chụp lấy dấu, xanh dương, Đóng gói 10 cái		Kunststoff	59,-*
C-005-030001		Chốt lấy dấu mở ICX Titanium, 2 thành phần Gồm có: Cây lấy dấu mở ốc giữ cây lấy dấu	4mm H	Titan	39,-*
C-005-030002	H	ICX– Chốt lấy dấuTitanium,lấy dấu mở, 2 thành phần ø 4.5mm Gồm có: Cây lấy dấu mởốc kết nối	11mm H	Titan	39,-*

Lưu ý: H = Chiều cao từ bờ vai implant



 $<sup>*</sup>Alle\ Preise\ in\ Euro\ zzgl.\ gesetzl.\ Mehrwertsteuer,\ bis\ auf\ Widerruf\ (Stand\ 01.04.13)$ 

Mã số sản phẩm		Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá
C-006-010001		ICX- Analog	chiều dài 15mm	Titan	19,–*
C-006-010002	(a	ICX - Universal Analog Plus	chiều dài 3.3mm	Titan	19,-*
C-006-010003		ICX- Analog ngắn cho CAD/CAM	chiều dài 10mm	Titan	19,–*

Lưu ý: H = Chiều cao từ bờ vai implant

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

### ICX-Hộp đựng dụng cụ phục hình trong phẫu thuật


Mã số sản phẩm		Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá
C-018-200010		ICX-hộp phục hình - Hộp để trống	Richthac	Chacheu	699,-*
	1 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm 4	4 mm 5 mm	6 mm Verschlusskape		



## **ICX-Titanium Abutment**

Mã số sản phẩm		Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá
C-007-010501		Titanium Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn Ø 5 x 1mm H	H= 1 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-010502		Titanium Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn Ø 5 x 2mm H	H= 2 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-010503		Titanium-Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn, ø 5 x 3mm H	H= 3 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-010504		Titanium-Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn, ø 5 x 4mm H	H= 4 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-010505		Titanium-Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn, ø 5 x 5mm H	H= 5 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-010506	-	Titanium-Abutment, Ngắn, tiêu chuẩn, ø 5 x 6mm H	H= 6 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-016501		Titanium-Abutment, Ngắn, rộng Ø 6.5 x 1mm H	H= 1 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-016502		Titanium-Abutment, Ngắn, rộng Ø 6.5 x 2mm H	H= 2 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-016503		Titanium-Abutment, Ngắn, rộng Ø 6.5 x 3mm H	H= 3 mm K = 4 mm	Titan	
C-007-020501		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn, ø 5 x 1mm H	H= 1 mm K = 7 mm	Titan	
C-007-020502		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn, ø 5 x 2mm H	H= 2 mm K = 7 mm	Titan	
C-007-020503		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn, ø 5 x 3mm H	H= 3 mm K = 7 mm	Titan	
C-007-020504		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn, ø 5 x 4mm H	H= 4 mm K = 7 mm	Titan	
C-007-020505		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn, ø 5 x 5mm H	H= 5 mm K = 7 mm	Titan	
C-007-020506		Titanium-Abutment, dài, tiêu chuẩn ø 5 x 6mm H	H= 6 mm K = 7 mm	Titan	

 ${}^*\!Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer,\,bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 



Tất cả sản phẩm ở trang này có bao gồm ốc kết nối C-007-000001-01

Tất cả sản phẩm ở trang này có bao gồm ốc dùng trong lab C-007-000002-01

Lưu ý: H = Chiều cao từ bờ vai implant k = Chiều dài của thân bắt đầu từ đường hoàn tất Abutment

## **Abutment Titanium ICX**

Mã số sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước	Vật liệu	Giá
C-007-026501	ICX-Titanium-Abutment, dài, lớn, Ø 6.5 x 1mm H	H = 1 mm k = 7 mm	Titan	39,-*
C-007-026502	ICX-Titanium-Abutment, dài, lớn, Ø 6.5 x 2mm H	H = 2 m k = 7 mm	Titan	39,-*
C-007-026503	ICX-Titanium-Abutment, dài, lớn, Ø 6.5 x 3mm H	H = 3 mm k = 7 mm	Titan	39,-*
C-007-010500	ICX–Standard-Titan-Aufbau, 0 3,7 x 0mm · Nicht für ICX-plus!	H = 0 mm k = 7 mm	Titan	39,-*
C-007-020500	ICX-Titan-Aufbau, 0mm lang, Standard Ø 3,7 x 7mm H Nicht für ICX- <i>plus</i> !	H = 0 mm k = 7 mm	Titan	39,-*
C-007-030500	ICX-Titan-Aufbau, 0mm extralang, Standard, Ø 3,7 x 9mm H · Nicht für ICX- <i>plus</i> !	H = 0 mm k = 9 mm	Titan	39,-*

Tất cả sản phẩm C-007- đều bao gồm ốc kết nối C-007-000001-01

Tất cả các mục ở trang này đều bao gồm ốc dùng trong lab C-007-000002-01

Mã số sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước	Chất liệu	Giá
C-010-020015	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 15°, cao 1,5mm	H =1,5mm	Titan	79,–*
C-010-020025	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 15°, cao 2,5mm	H =2,5mm	Titan	79,–*
C-010-020035	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 15°, cao 3,5mm	H =3,5mm	Titan	79,–*
C-010-020050	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 15°, cao 5mm	H =5.0mm	Titan	79,–*
C-010-040015	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 1,5mm	H =1,5mm	Titan	79,-*
C-010-040025	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 2,5mm	H =2,5mm	Titan	79,–*
C-010-040035	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 3,5mm	H =3,5mm	Titan	79,–*
C-010-040050	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 5,0mm	H =5,0mm	Titan	79,–*
C-010-010010	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 1,0mm	H = 1.0mm k = 7mm	Titan	79,–*
C-010-010030	Abutment thẩm mỹ Titanium Nghiêng 25°, cao 3,0mm	H = .0mm k = 7mm	Titan	79,–*

Tất cả sản phẩm C-010- đều bao gồm ốc kết nối C-011-000001-01 Tất cả các mục ở trang này đều bao gồm ốc dùng trong lab C-007-000002-01

## Übersicht: ICX-Massiv-und Universal-Aufbauten

#### ICX-Massiv-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e	<b>A</b>
C-021-063200	ICX-Massivaufbau mini, 0mm, kurz	Ø3,1 8mm K	Titan	39,–*	к
C-021-063300	ICX-Massivaufbau mini, 0mm, lang	Ø3,1 11mm K	Titan	39,-*	1)
C-021-063401	ICX-Massivaufbau-Mini, 1mm H, 0 4,1mm, einteilig	1mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	к
C-021-063402	ICX-Massivaufbau-Mini, 2mm H, 0 4,1mm, einteilig	2mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	H 2)
C-021-063403	ICX-Massivaufbau-Mini, 3mm H, 0 4,1mm, einteilig	3mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	
C-021-065001	ICX-Massivaufbau-Standard, 1mm H, 0 5mm, einteilig	1mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	ĸ <sup>↑</sup> /
C-021-065002	ICX-Massivaufbau-Standard, 2mm H, 0 5mm, einteilig	2mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	нф
C-021-065003	ICX-Massivaufbau-Standard, 3mm H, 0 5mm, einteilig	3mm H 5,5mm K	Titan	39,-*	2)
C-021-000002	ICX-Schlüssel Massivaufbau (für 2)	_	Edelstahl	49,-*	
950099	ICX-Sechskantinstrument 1,4 (für 1)	-		29,-*	<b>+</b>

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze **Hinweis:** Anzugsmoment 30Ncm. Der Massivaufbau sollte nach der Abformung nicht mehr gelöst werden. Zur Präparation in situ.

### ICX-Universal-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-009-100001		ICX-Universalabutment, kurz, 0 5,2mm, inkl. Labor- & Verbindungsschraube	9,5mm H	Titan	39,-*
C-009-100002		ICX-Universalabutment, lang, 0 5,2mm, inkl. Labor- & Verbindungsschraube	14,5mm H	Titan	39,-*
C-009-020001	V	ICX-Meso-Teleskop-Aufbau, inkl. Labor- & Verbindungsschraube	0 7mm 9mm H	Titan	39,-*

Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante

Alle Artikel C-009- inkl. Verbindungsschraube C-011-000001-01

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

## Übersicht: ICX-Steg-, Gold- und Kunststoffaufbauten

### ICX-Steg-System-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-011-010002	ICX-Steg–System-Gold, 0 4,5mm, Sekundärteil, ohne hex, GOLD für Stegarbeiten	9mm HK 6,3mm K 1,36g Gewicht	Gold/HSL-Legierung Ceramicor Cendres & Metaux	109,-*
C-011-030001	ICX-Steg–System-Kunststoff 0 4,5mm, Kunststoffaufbau, mit hex	9mm HK 6,3mm K	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-030002	ICX-Steg–System-Kunststoff 0 4,5mm, Kunststoffaufbau, ohne hex	9mm HK 6,3mm K	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-020002	ICX-Steg–System-Titan 0 4,5mm, Sekundärteil, ohne hex	9mm HK 6,3mm K	Titan	39,-*
C-011-020003	ICX-Steg–System-Titan 0 4,5mm, Sekundärteil, lang, ohne hex	13,5mm HK 6,3mm K	Titan	39,-*

Alle Artikel C-011- inkl. Verbindungsschraube C-011-000001-01

Alle Artikel C-011- inkl. Laborschraube C-007-000002-01

#### ICX-Gold- und Kunststoffaufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-008-010001	ICX-Gold Aufbau mit hex, 0 5mm, inkl. Kunststoffkappe ausbrennbar	-	Gold/HSL-Legierung Ceramicor Cendres & Metaux	109,-*
C-008-010002	ICX-Gold Aufbau, ohne hex, 0 5mm	-	Gold/HSL-Legierung Ceramicor Cendres & Metaux	109,–*
C-008-030001	ICX-Kunststoff Aufbau mit hex, 0 5mm	8mm HK 7mm K	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-008-030002	ICX-Kunststoff Aufbau, ohne hex, 0 5mm	8mm HK 7mm K	Kunststoff ausbrennbar	29,-*

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Hinweis: HK = Gesamthöhe ab Implantatoberkante K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze Alle Artikel C-008- inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001-01

Alle Artikel C-008- inkl. Laborschraube

C-007-000002-01



### ICX-plus-Aufbauten

Der ICX-plus-Aufbau 0mm ist ausschließlich zu ICX-plus-Implantaten kompatibel.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-024-010501	K	ICX- <i>plus</i> -Aufbau kurz 0mm, 0 5mm, inkl. Labor- & Verbindungsschraube	5mm K	Titan	39,-*
C-024-020501	K	ICX- <i>plus</i> -Aufbau lang, 0mm, 0 5mm, inkl. Labor- & Verbindungsschraube	7,5mm K	Titan	39,-*

Hinweis: K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001-01

Alle Artikel inkl. Laborschraube

#### Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter:

Tel.: 02643 90 2000-0

E-Mail: info@medentis.de www.medentis.de



## Übersicht: ICX-CAD/CAM/Cerec-Klebe- und Scan-Aufbauten

#### ICX-CAD/CAM-Klebe- und Scan-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-029-000002	ICX-Klebebasis, mit hex, 0 4,4mm plus Rotationssicherung	4,8mm H 4,0mm K	Titan	39,-*
C-029-000004	ICX-Klebebasis GH 0mm, 0 4,4mm mit hex, plus Rotations- sicherung · Nicht für ICX-plus!	4,5mm H 4,0mm K	Titan	39,–*
C-029-001001	ICX-Steg-Klebebasis, 0 4,4mm	4,3mm H 3,8mm K	Titan	39,-*
C-030-000001	ICX-Scanabutment	12mm H	Kunststoff	39,-*
C-029-000005	ICX- <i>plus</i> -Klebeabutment hex- 0mm mit Nase, 0 4,4mm	4mm K	Titan	39,-*

#### ICX-Cerec-Klebeabutment

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-029-000050	ICX-Cerec-Klebeabutment hex 1mm für Cerec L, 0 4,5mm, inkl. Scankappe	4,65mm K	Titan	39,–*
C-030-000052	ICX-Cerec-Scanpost L, 0 4,5mm, H 10mm, inkl. Scankappe	4,65mm K	Titan	

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube C-011-000001-01

> Alle Artikel inkl. Laborschraube C-007-000002-01

#### PRODUKTBESCHREIBUNG ICX-CEREC-KLEBEABUTMENT

Jeweils eine Titanbasis von medentis medical, wird zusammen mit einer Abutmentschraube und einem Scankörper unsteril geliefert. Alle Teile sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Auf die Titanbasen können individuell gefertigte Mesostrukturen oder Provisorien geklebt werden. Die verklebten Teile werden im Mund mit der Abutmentschraube auf dem passenden Implantat verschraubt. Der Scankörper dient ausschließlich zur Erfassung der Implantatlage für die Konstruktion in der Software inLab 3D.

#### BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Sirona Dental CAD/CAM-System ist für die Herstellung von optischen Abdrücken zur Erfassung der topografischen Merkmale von Zähnen, dentalen Abdrücken oder Gipsmodellen mithilfe computerunterstützter Konstruktion und Fertigung bei Patienten indiziert, die Dentalrestaurationen und -prothesen benötigen. Das System kann auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden (restaurative Dentalprothesen, die in Verbindung mit enossalen Implantat-Abutments verwendet werden). Das System, das auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden kann, umfasst:

- Titanbasen
- Meso-Blöcke
- Sirona Dental CAD/CAM Konstruktions- und Fertigungsgeräte

Die Titanbasen werden an einem Implantat als prothetische Titanbasis zum Aufkleben auf Mesostrukturen fixiert, um die Funktion und Ästhetik im Mundraum wiederherzustellen.

# ICX-Maximus-Box (Leer)



Die ICX-Maximus-Box wird LEER verkauft.

#### Die dazugehörigen Inhaltsprodukte müssen zusätzlich erworben werden!

Artikel-Nr.	Locator-Maximus-Box	Preis* (Euro)
C-031-000010	ICX-MAXIMUS-LEER-BOX (Box ohne inhalt) Größe: 275 x 170 x33mm	699,–

Kompatibel zu den LOCATOR"-Aufbauten. Die ICX-Maximus-Serie ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR"-Aufbauten von medentis medical.

## Übersicht: ICX-Maximus-Zubehör

## ICX-Maximus-Zubehör: Kompatibel zu den LOCATOR"-Aufbauten. Die ICX-Maximus-Serie ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR"-Aufbauten von medentis medical.

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
C-031-852700		Retentionseinsatz pink (4er Pack), ca. Abzugskräfte 1.360g, Diver- genzausgleich ± 10°	Kunststoff	19,–*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün (4er Pack), ca. Abzugskräfte 1.590g, Divergenzausgleich ± 20°	Kunststoff	19,–*
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent (4er Pack), ca. Abzugskräfte 2.265g, Divergenzausgleich ± 10°	Kunststoff	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 10°	Kunststoff	19,–*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 20°	Kunststoff	19,–*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 20°	Kunststoff	19,–*
C-031-851902		Matrizen (Titankappen mit Retentions- einsätzen, 2er Pack)		43,50*
C-031-851910		Matrizen (Titankappen mit Retentions- einsätzen, 10er Pack)		199,–*
LO-8393		Core Tool (Allzweckinstrument)		66,–*
C-031-850501		Abdruckpfosten (4er Pack)		59,–*
C-031-853001		Modellanalog (0 4 mm) (4er Pack)		59,-*
LO-8913		Einsatz für Drehmomentschlüssel (kurz) 23 mm		49,–*
LO-8914	4	Einsatz für Drehmomentschlüssel (lang) 29 mm		49,-*
C-015-100028		Pinzette, Länge 144mm		49,–*

 $Produkte\ gekennzeichnet\ mit\ \textcircled{\$}\ und\ {}^{\text{TM}}\ sind\ eingetragene\ Warenzeichen\ des\ entsprechenden\ Herstellers.$ 

### ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-031-010001	1,0 mm ICX-Maximus–Aufbau, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	1mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-010002	2,0 mm ICX-Maximus–Aufbau, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	2mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-010003	3,0 mm ICX-Maximus–Aufbau, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	3mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-010004	4,0 mm ICX-Maximus–Aufbau, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	4mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-010005	5,0 mm ICX-Maximus–Aufbau, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	5mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*

Kompatibel zu den LOCATOR™-Aufbauten. Der zweiteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR™-Aufbauten von medentis medical.

### ICX-Maximus-Aufbauten, einteilig

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-031-020001	ICX-Maximus-Aufbau, 1mm, einteilig	1mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-020002	ICX-Maximus-Aufbau, 2mm, einteilig	2mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-020003	ICX-Maximus-Aufbau, 3mm, einteilig	3mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*
C-031-020004	ICX-Maximus-Aufbau, 4mm, einteilig	4mm Schleimhaut- oder Gingivahöhe	Titan	99,–*

 $<sup>{}^*\!</sup>Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer,\,bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 

Kompatibel zu den LOCATOR\*-Aufbauten. Der einteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR\*-Aufbauten von medentis medical.



### Übersicht: Locator™ für das ICX-templant®

#### Locator™

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis e
ICX-8351	1,0 mm Locator™-Primärteil für ICX-templant®	Titan	119,-*
ICX-8352	2,0 mm Locator™-Primärteil für ICX-templant®	Titan	119,-*
ICX-8353	3,0 mm Locator™-Primärteil für ICX-templant®	Titan	119,-*
ICX-8354	4,0 mm Locator™-Primärteil für ICX-templant®	Titan	119,-*

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

### Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter:

Tel.: 02643 90 2000-0

E-Mail: info@medentis.de www.medentis.de



## ICX-t-bona Kugelkopf-System

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-022-060001		ICX-t-bona Kugelkopf-System, 1mm H, Kugel-0 2,25mm inkl. Modellanalog	1mm H	Titan	59,-*
C-022-060002	→H←	ICX-t-bona Kugelkopf-System, 2mm H, Kugel-0 2,25mm inkl. Modellanalog	2mm H	Titan	59,-*
C-022-060003		ICX-t-bona Kugelkopf-System, 3mm H, Kugel-0 2,25mm inkl. Modellanalog	3mm H	Titan	59,-*
C-022-060004		ICX-t-bona Kugelkopf-System, 4mm H, Kugel-0 2,25mm inkl. Modellanalog	4mm H	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Einbringinstrument, (Iso-Schaft) Montage aller t-Bona Schrauben	-	Titan	49,-*

Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante

### Übersicht:

### ICX-mini Ø2,9mm/Prothetik

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-026-010501	ICX-mini Massivaufbau  (Der Massivaufbau-mini wird auf das ICX-Kugelkopf-Implantat zementiert. Dieser kann anschließend beschliffen werden. Über den beschliffenen Aufbau erfolgt eine konventionelle Abformung.)	Ø 5mm 7mm K	Titan	39,-*
C-003-000004	ICX– <i>mini</i> Verschlußkappe, (s.u. Hinweis 1!)	-	Titan	16,50*
C-022-090001	t-bonaSchraube, <i>mini</i> , 1mm H, Kugel-0 2,25mm, inkl. Modellanalog	1mm H	Titan	59,-*
C-022-090002	t-bona-Schraube, <i>mini</i> , 2mm Kugel-0 2,25mm, inkl. Modellanalog	2mm H	Titan	59,-*
C-022-090003	t-bona-Schraube, <i>mini</i> , 3mm Kugel-0 2,25mm, inkl. Modellanalog	3mm H	Titan	59,–*

Hinweis 1: Bitte alle ICX-Verschluss- und Heilkappen nur per Hand eindrehen. Dabei sollte das Drehmoment von 5 bis 10Ncm nicht überschritten werden. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen, die ein späteres lösen fast unmöglich machen.

Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

## Übersicht: ICX-t-bona Kugelkopf-System

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
T-13825	+	T-Ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize und rotem Kunststoffhilfsring (plus Modellanalog)	Titan	49,-*
T-13833		T-Ecco, goldene Innenmatrize	Titan	35,-*
T-10571		T-Ecco-Aktivator/Deactivator	Titan	49,-*
960002	•	Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, Nutzlänge 10mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 einteilig, lang, Nutzlänge 23mm	Edelstahl	49,-*

### Dalbo®-PLUS

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
DP-055890	+	Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett (plus Dalbo-PLUS-Modellanalog)	Titan	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen)	Titan	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rille) bei Kugelverschleiß @ 2,2-2,23	Titan	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen) bei Kugelverschleiß Ø 2,17-2,2	Titan	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator	Titan	39,-*

 $<sup>{}^*\!</sup>Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer,\,bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 



### Das ICX-multi®-Konzept ersetzt unser OCC-Konzept!


erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-020-751705	17° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 0,5mm mit hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-751715	17° ICX-multi Aufbau, 1,5mm mit hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-751735	17° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 3,5mm mit hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-753505	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 0,5mm mit hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-753515	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 1,5mm mit hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-753535	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 3,5mm mit hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-851705	17° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 0,5mm ohne hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-851715	17° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 1,5mm ohne hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-851735	17° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 3,5mm ohne hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-853505	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 0,5mm ohne hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-853515	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 1,5mm ohne hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-853535	35° ICX- <i>multi</i> Aufbau, 3,5mm ohne hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,–*
C-020-750010	ICX- <i>multi</i> Aufbau, gerade, 1mm	1mm H 2,2mm K	Titan	39,-*
C-020-750020	ICX- <i>multi</i> Aufbau, gerade, 2mm	2mm H 2,2mm K	Titan	39,-*
C-020-750030	ICX- <i>multi</i> Aufbau, gerade, 3mm	3mm H 2,2mm K	Titan	39,-*

 ${}^*\!Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer,\,bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 

Hinweis: H = Gingivahöhe

 $K = L\ddot{a}nge\ des\ Stumpfes\ ab\ Pr\ddot{a}pgrenze$ 





## Übersicht: ICX-multi®-Konzept



#### Das ICX-multi®-Konzept ersetzt unser OCC-Konzept!

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-003-000005		ICX- <i>multi</i> Schutzkappe	Ø 4,8 x 4,6	Titan	19,–*
C-005-070001		ICX-multi Abformpfosten, geschlossen		Titan	29,–*
C-005-070002		ICX- <i>multi</i> Abformpfosten, offen plus Abformhilfe		Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-multi Modellanalog kurz, CAD/CAM		Titan	19,-*
C-020-951120		ICX- <i>multi</i> Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 x 12 kürzbar auf 4,1	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX- <i>multi</i> Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 x 12 kürzbar auf 4,1	Kunststoff ausbrennbar	19,–*
C-020-953120	(Tacaca)	ICX- <i>multi</i> Provisorium/ Bisssregistrierung, Peek	Ø 4,8 x 12 kürzbar auf 4,1	Peek	19,–*
C-020-954120		ICX- <i>multi</i> Prothetikaufbau, Gold/POM	Ø 4,8 x 12 kürzbar auf 4,1	Gold/ Kunststoff	109,–*
C-029-002010		ICX-multi Klebebasis	Ø 4,8 x 5,5	Titan	39,–*
C-030-000010		ICX- <i>multi</i> Scankappe		Peek	39,–*
C-031-100001		ICX-Maximus, 1mm für ICX- <i>multi</i>	Ø 4,8 x 4,4	Titan	39,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten		Edelstahl	49,-*
C-020-000001		ICX-multi Instrument SW 3,2 für gerade Aufbauten		Edelstahl	49,-*

inkl. Verbindungsschraube

#### **Einsatzbereich und Indikation**


Das ICX-*multi*° Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

## Übersicht: ICX-Parallel- und Stop-Bohrer

Artikel-Nr.	Bohrer	Artikel	Preis e
FIL-186RF		ICX-Vorbohrer (Cortical)	59,–*
C-014-006290		ICX-Parallel-Bohrer WEISS = Ø 2,9mm	59,-*
C-014-007290		ICX-Parallel-Bohrer WEISS = Ø 2,9mm	59,-*
C-014-003345		ICX-Parallel-Bohrer = Ø 3,45mm	59,–*
C-014-006345		ICX-Parallel-Bohrer	59,–*
C-014-007345		ICX-Parallel-Bohrer 🛑 = Ø 3,45mm	59,-*
C-014-003375		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 3,75mm	59,-*
C-014-006375		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 3,75mm	59,–*
C-014-007375		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 3,75mm	59,–*
C-014-003410		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,1mm	59,–*
C-014-006410		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,1mm	59,–*
C-014-007410		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,1mm	59,–*
C-014-003480		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,8mm	59,–*
C-014-006480		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,8mm	59,-*
C-014-007480		ICX-Parallel-Bohrer ● = Ø 4,8mm	59,-*
C-014-005345		ICX-Stop-Bohrer	59,–*
C-014-005375		ICX-Stop-Bohrer ● = Ø 3,75mm	59,-*
C-014-005410		ICX-Stop-Bohrer ● = Ø 4,1mm	59,-*
C-014-005480		ICX-Stop-Bohrer ● = Ø 4,8mm	59,-*
C-014-000003		ICX-Crestotombohrer zur Knochenpräparation	59,-*

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

## Übersicht: ICX-Parallel- und Stop-Bohrer





## Übersicht: ICX-Bohrstophülsen

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis e	
C-027-129080	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: O WEISS	Titan	19,90*	
C-027-129100	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: O WEISS	Titan	19,90*	
C-027-129125	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ○ WEISS	Titan	19,90*	WILL
C-027-135080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: GELB	Titan	19,90*	ser - <mark></mark> .
C-027-135100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● GELB	Titan	19,90*	
C-027-135125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: GELB	Titan	19,90*	
C-027-138080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	
C-027-138100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	
C-027-138125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	WIU
C-027-141080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	
C-027-141100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	
C-027-141125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	MIN
C-027-148080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	
C-027-148100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	
C-027-148125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	


 $<sup>{\</sup>rm *Alle\ Preise\ in\ Euro\ zzgl.\ gesetzl.\ Mehrwertsteuer,\ bis\ auf\ Widerruf\ (Stand\ 01.04.13)}$ 


Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis e
C-027-000010	ICX-Bohrstophülsen-Box (ohne Inhalt)	Kunststoff	99,-*
C-027-000100	ICX-Bohrstophülsen-Box (inkl. 15 Titan-Bohrstophülsen á 19,90 €)	Kunststoff, sterilisierbar	349,–*
	Ø2,9	Ø3,75	

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

#### Fachgerechte Entnahme einer ICX-Bohrstophülse aus der Box

www.medentis.de





Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
C-015-100005		ICX-Abzieher zum Abziehen festsitzender ICX-Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Einbringinstrument, (Iso-Schaft) Montage aller t-Bona Schrauben	Edelstahl	49,-*
960001		ICX-Ratsche, einstellbares Drehmoment von 10-45 Ncm	Edelstahl	159,–*
960007		ICX-Universal Handstück (Handratschenadapter)	Edelstahl	49,-*
C-021-000002		ICX-Schlüssel Massivaufbau zur Montage aller Massivaufbauten sowie der geraden OCC- & Fangmann-Aufbauten	Edelstahl	49,-*
960002	-	ICX-Sechskantinstrument 0,9mm, Länge 20mm für T-ecco Innenmatritze und ICX- <i>mini</i> -Verschlußkappe	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument 0,9mm, einteilig, Länge 35mm für T-ecco Innenmatritze und ICX- <i>mini</i> -Verschlußkappe	Edelstahl	49,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument einteilig SW 1,4 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
960004		ICX-Universal Bohrerverlängerung für alle Bohrer, Verwendung bis mac. 35Ncm	Edelstahl	49,-*
950098	<del></del>	ICX-Sechskantinstrument 1,4 lang, Länge 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,–*



## Übersicht: ICX-Überweiserbox

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis e	
C-018-000101	ICX-Überweiser-Box-LEER (ohne Inhalt)	Kunststoff	229,-*	
C-018-000102	ICX-Überweiser-Box (inkl. Inhalt)	Kunststoff, sterilisierbar	349,–*	
		ICX temp	ant.	



## Übersicht: ICX-templant®-Zubehör

### ICX-Einbringinstrumente

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
C-015-100001	<u>د المحال</u>	ICX-Einbringinstrument kurz, Länge 23mm kurzes Einbringwerkzeug (Iso-Schaft) Für alle Ø 3,45/3,75/4,1/4,8er Implantate	Edelstahl	29,-*
C-015-100002		ICX-Einbringinstrument mittel, Länge 29mm mittleres Einbringwerkzeug Iso-Schaft Für alle Ø 3,45/3,75/4,1/4,8er Implantate	Edelstahl	29,-*
C-015-100004		ICX-Einbringinstrument lang, Länge 40mm langes Einbringwerkzeug Iso-Schaft Für alle Ø 3,45/3,75/4,1/4,8er Implantate	Edelstahl	29,-*
C-015-100006	H	ICX-Einbringinstrument, (Iso-Schaft) für alle Ø 2,9er Implantate mit ausschl. 1mm t-Bona Schraube (Standard)	Edelstahl	49,-*
C-015-100021		ICX-Einbringinstrument, mittel, einteilig Für alle Ø 3,45/3,75/4,1/4,8er Implantate	Edelstahl	49,-*

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)



Das FAIRE Premium-Implantat.

Tel.: 02643 902000-0 · Fax: 02643 902000-20

### ICX-Sechskantinstrumente

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
950099		ICX-Sechskantinstrument 1,4 mittel, Länge 24mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
950098		ICX-Sechskantinstrument 1,4 lang, Länge 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
950097	<b>H</b>	ICX-Sechskantinstrument SW 1,4 extra lang, Länge 45mm für alle Schrauben der Aufbauten sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
960002	1	ICX-Sechskantinstrument 0,9mm, Länge 20mm für T-ecco Innenmatritze und ICX- <i>mini</i> -Verschlußkappe	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument 0,9mm, einteilig, Länge 35mm für T-ecco Innenmatritze und ICX- <i>mini</i> -Verschlußkappe	Edelstahl	49,-*
C-015-100023		ICX-Sechskantinstrument SW 1,4 kurz einteilig komplett	Edelstahl	49,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument einteilig SW 1,4 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100024		ICX-Sechskantinstrument SW 1,4 lang einteilig komplett	Edelstahl	49,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 mittel einteilig komplett	Edelstahl	49,-*
C-015-100033	-	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 ISO-Schaft	Edelstahl	29,-*

 $<sup>*</sup>Alle\ Preise\ in\ Euro\ zzgl.\ gesetzl.\ Mehrwertsteuer,\ bis\ auf\ Widerruf\ (Stand\ 01.04.13)$ 



### ICX-sonstiges Zubehör

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis e
C-015-100020		ICX-Surgical Driver, für Instrumente mit Dentalschaft	Edelstahl	99,-*
TW-1000100	1	Handgriff, Länge 130mm, Ø 15mm Laborhilfsmittel zur Abutmentbeschleifung (ohne Abutmentaufnahme 1)	Edelstahl	49,-*
C-015-100009		Konterwerkzeug für ICX- <i>mini</i>	Edelstahl	29,-*
C-014-230315		ICX-Parallelpin Ø 2,3/Ø 3,15 zur Überprüfung der Bohrungen	Titan	29,–*
C-014-350410		ICX-Parallelpin Ø 3,5/Ø 4,1 zur Überprüfung der Bohrungen	Titan	29,-*
C-014-006002		ICX-Boneprofiler zum Freilegen von zugewachsenen Implan- taten	Edelstahl	59,-*
C-015-100016		Winkellineal komplett	Edelstahl	79,-*
C-015-100028		Titan Pinzette Bernstein 5-036	Titan	29,-*
C-020-000001		Schlüssel ICX-multi ISO Schaft	Titan	49,-*
C-021-000002		ICX-Schlüssel Massivaufbau zur Montage aller Massivaufbauten sowie der geraden OCC- & Fangmann-Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Einbringinstrument, (Iso-Schaft) Montage aller t-Bona Schrauben	Edelstahl	49,-*

 $<sup>{}^*\!</sup>Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer,\,bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 



## Übersicht: ICX-templant®-Zubehör

## ICX-sonstiges Zubehör


Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis e
C-011-000001-01	ICX-Verbindungsschraube Massiv (rot)  Zu Verwendung geeignet in allen ICX-Aufbauten ausser C-007-, C-009-, C-024 sowie ICX-Maximus und ICX-multi-Aufbauten.	Titan	9,-*
C-007-000001-01	ICX-Verbindungsschraube silber  Zu Verwendung geeignet in den ICX-Aufbauten C-007-, C-009-, C-024 sowie dem geschlossenen ICX-Abformpfosten.	Titan	9,–*
C-007-000002-01	ICX-Verbindungsschraube Labor blau  Verwendung: bei jedem ICX-Aufbau (ausser ICX-multi-System und ICX-Maximus) als Technikerschraube.  NICHT ZUR FINALEN VERSORGUNG GEEIGNET!	Titan	9,-*
C-020-000011-01	ICX- <i>multi</i> -Prothetikschraube	Titan	9,–*

 $<sup>{}^*\!</sup>Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer, bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 



### 0° GRAD UND 15° GRAD – MIT OPTIMIERTER PRÄPGRENZE FÜR INTRAORALE SCANSYSTEME

#### UND CEREC®-SCANS - IN DREI ZAHNFARBEN UND 5 GINGIVA-HÖHEN:




#### **VORTEILE FÜR IHRE PRAXIS DURCH UNSERE CERICX-STANDARD-ZIRKON-ABUTMENTS:**

Keine Abdrucknahme mehr • Kosten für Abdrucknahme entfallen • Kosten für Modellanaloge entfallen
 Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell • Keine Abformkosten mehr •
 reduzierte Laborkosten • Gewinn von neuen Patienten durch "Abdruckfreie Implantatversorgung" möglich

Unsere *CERICX*-Zirkon-Aufbauten-Serie ist für alle intraoralen Scanner optimiert. Die Form der *CERICX*-Aufbauten ist so gestaltet das eine Nachpräparation nur äußerst selten nötig sein wird. Ebenfalls ist unsere *CERICX*-Zirkon-Aufbauten-Serie für die Cerec®-Scan-Abformungen und das anschließende schleifen der Cerec®- und e.max®-Glaskeramik-Kronen geeignet.

## GRUNDREGELN FÜR DIE PRÄPARATION, DIE ALLE UNSERE CERICX-AUFBAUTEN ERFÜLLEN:

- Zirkuläre Stufenpräparation mit abgerundeten Innenkanten bzw. eine Hohlkehlpräparation, breite zirkuläre Stufe bzw. Hohlkehle ca. 1 mm
- Keine Federränder
- Notwendige Mindeststärken können eingehalten werden






#### Farbdarstellung und Größe der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	"hell"	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-036-A10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 6,5mm 1,2/3,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-A10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 6,5mm 2,2/4,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-A10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 6,5mm 3,2/5,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-A10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 6,5mm 4,2/6,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20005		CERICX-15° Aesthetic 0,5mm	Ø 6,5mm 1,2/3,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20015		CERICX-15° Aesthetic 1,5mm	Ø 6,5mm 2,2/4,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-A20025		CERICX-15° Aesthetic 2,5mm	Ø 6,5mm 3,2/5,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20035		CERICX-15° Aesthetic 3,5mm	Ø 6,5mm 4,2/6,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20045		CERICX-15° Aesthetic 4,5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Hinweis: H = Gingivahöhe

K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze





inkl. Verbindungsschraube




#### Farbdarstellung der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	"standard"	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-036-B10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 6,5mm 1,2/3,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 6,5mm 2,2/4,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-B10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 6,5mm 3,2/5,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-B10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 6,5mm 4,2/6,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-B20005		CERICX-15° Aesthetic 0,5mm	Ø 6,5mm 1,2/3,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-B20015		CERICX-15° Aesthetic 1,5mm	Ø 6,5mm 2,2/4,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20025		CERICX-15° Aesthetic 2,5mm	Ø 6,5mm 3,2/5,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20035		CERICX-15° Aesthetic 3,5mm	Ø 6,5mm 4,2/6,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20045		CERICX-15° Aesthetic 4,5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*

 $*Alle\,Preise\,in\,Euro\,zzgl.\,gesetzl.\,Mehrwertsteuer, bis\,auf\,Widerruf\,(Stand\,01.04.13)$ 

Hinweis: H = Gingivahöhe K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze






inkl. Verbindungsschraube

#### Farbdarstellung der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	"dunkel"	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-036-C10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 6,5mm 1,2/3,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-C10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 6,5mm 2,2/4,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 6,5mm 3,2/5,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 6,5mm 4,2/6,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,1mm H 6,5mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20005		CERICX-15° Aesthetic 0,5mm	Ø 6,5mm 1,2/3,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,–*
C-036-C20015		CERICX-15° Aesthetic 1,5mm	Ø 6,5mm 2,2/4,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20025		CERICX-15° Aesthetic 2,5mm	Ø 6,5mm 3,2/5,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20035		CERICX-15° Aesthetic 3,5mm	Ø 6,5mm 4,2/6,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20045		CERICX-15° Aesthetic 4,5mm	Ø 6,5mm 5,2/7,2mm H 7mm K	Zirkon/ Titan	99,-*

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)

Hinweis: H = Gingivahöhe K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze





## Übersicht: ICX-Produkt-Information

### +++ ICX-Produkt-Information +++

Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-011-000001-01	Zur besseren Identifizierung liefern wir diese Schraube zukünftig ROT anodisiert aus.	ICX-Verbindungsschraube Massiv (rot)  Zu Verwendung geeignet in allen ICX-Aufbauten ausser C-007-, C-009-, C-024 sowie ICX-Maximus und ICX-multi-Aufbauten.	Titan

Artikel-Nr.	Artikel	Material
C-007-000001-01	ICX-Verbindungsschraube silber  Zu Verwendung geeignet in den ICX-Aufbauten C-007-, C-009-, C-024 sowie dem geschlossenen ICX-Abformpfosten.	Titan

Artikel-Nr.	Artikel	Material
C-007-000002-01	ICX-Verbindungsschraube Labor blau  Verwendung: bei jedem ICX-Aufbau (ausser ICX-multi-System und ICX-Maximus) als Technikerschraube.  NICHT ZUR FINALEN VERSORGUNG GEEIGNET!	Titan

Beachten Sie die detaillierten Informationen auf der nächsten Seite!

## Übersicht: ICX-Produkt-Information



## C-011-000001-01 geignet für:

C-004-034550	C-008-030001	C-010-040035	C-016-020025	C-029-001001
C-004-444720	C-008-030002	C-010-040050		
C-004-444730			C-020-152010	C-030-000001
C-004-444740	C-009-020001	C-011-010002	C-020-153010	
C-004-444750		C-011-020002	C-020-154010	
C-004-444760	C-010-010010	C-011-020003	C-020-252010	
C-004-504720	C-010-010030	C-011-030001	C-020-253010	
C-004-504740	C-010-020015	C-011-030002	C-020-254010	
C-004-514720	C-010-020025			
C-004-514740	C-010-020035	C-016-010501	C-029-000002	
C-004-524706	C-010-020050	C-016-010502	C-029-000004	
C-008-010001	C-010-040015	C-016-010503	C-029-000005	
C-008-010002	C-010-040025	C-016-020015	C-029-000050	



## C-007-000001-01 geignet für:

C-007-016503	C-007-030500
C-007-020500	
C-007-020501	C-009-100001
C-007-020502	C-009-100002
C-007-020503	
C-007-020504	C-024-010501
C-007-020505	C-024-020501
C-007-020506	
C-007-026501	
C-007-026502	
C-007-026503	
	C-007-020500 C-007-020501 C-007-020502 C-007-020503 C-007-020504 C-007-020505 C-007-020506 C-007-026501 C-007-026502



## C-007-000002-01 geignet für:

C-005-020002	C-007-010501	C-007-020505	C-010-010010	C-011-030001	C-024-010501
C-004-034550	C-007-010502	C-007-020506	C-010-010030	C-011-030002	C-024-020501
C-004-444720	C-007-010503	C-007-026501	C-010-020015		
C-004-444730	C-007-010504	C-007-026502	C-010-020025	C-016-010501	C-029-000002
C-004-444740	C-007-010505	C-007-026503	C-010-020035	C-016-010502	C-029-000004
C-004-444750	C-007-010506	C-007-030500	C-010-020050	C-016-010503	C-029-000005
C-004-444760	C-007-016501		C-010-040015	C-016-020015	C-029-000050
C-004-504720	C-007-016502	C-008-010001	C-010-040025	C-016-020025	C-029-001001
C-004-504740	C-007-016503	C-008-010002	C-010-040035	C-020-152010	
C-004-514720	C-007-020500	C-008-030001	C-010-040050	C-020-153010	C-030-000001
C-004-514740	C-007-020501	C-008-030002		C-020-154010	
C-004-524706	C-007-020502	C-009-020001	C-011-010002	C-020-252010	
	C-007-020503	C-009-100001	C-011-020002	C-020-253010	
C-007-010500	C-007-020504	C-009-100002	C-011-020003	C-020-254010	

## ICX-Chirurgieboxen

Artikel-Nr.	Artikel	Preis e
Starterset 1	ICX-templant°-STARTERSET <i>MINI</i> (54 ICX-templant° x € 59,- = € 3.186 + € 704,- Sonderpreis für die Chirurgie-Box) Sie erhalten 54 ICX-templants°, dazu ein Teil-Bohrer-Set für zwei templant°-Durchmesser (je zwei Durchmesser alle drei Längen), sowie Ratsche, Chirurgie-Box und alle sonstigen Handinstrumente (3 Exemplare). Wir bitten um Rückruf zur Auswahl der Implantate. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, bis auf Widerruf.	3.890,- *
Starterset 2	ICX-templant*-STARTERSET PROFESSIONAL Sie erhalten 84 ICX-templants*, dazu ein komplettes Chirurgie-Set, bestehend aus einem kompletten Bohrer-Satz, Ratsche, Chirurgie- Box und allen sonstigen Handinstrumenten (3 Exemplare) als Dauerleihgabe. Wir bitten um Rückruf zur Auswahl der Implantate. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, bis auf Widerruf.	4.956,-*

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.13)



Tel.: 02643 902000-0 · Fax: 02643 902000-20



## Fax-Bestellung an: 02643 902000-20

Х	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis* (Euro)
		ICX-HEILKAPPEN TITAN, BOTTLE SIZE Ø 3,9/4,7mm		
	C-004-444720	Heilkappen bottle size, Titan, Höhe 2mm, Ø 4,4/4,7 mm		29,-
	C-004-444730	Heilkappen bottle size, Titan, Höhe 3mm, Ø 4,4/4,7 mm		29,-
	C-004-444740	Heilkappen bottle size, Titan, Höhe 4mm, Ø 4,4/4,7 mm		29,-
	C-004-444750	Heilkappen bottle size, Titan, Höhe 5mm, Ø 4,4/4,7 mm		29,-
		ICX-HEILKAPPEN TITAN, KONISCH Ø 4,5mm		
	C-004-004510	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 1mm, Ø 4,5 mm		29,
	C-004-004520	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 2mm, Ø 4,5 mm		29,
	C-004-004530	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 3mm, Ø 4,5 mm		29,
	C-004-004540	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 4mm, Ø 4,5 mm		29,
	C-004-004550	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 5mm, Ø 4,5 mm		29,
	C-004-004560	Heilkappe konisch, Titan, Höhe 6mm, Ø 4,5 mm		29,
		ICX-HEILKAPPEN TITAN, KONISCH Ø 6,0mm		
	C-004-006020	Heilkappe 6mm konisch, Titan, Höhe 2mm, Ø 6,0 mm		29,
	C-004-006030	Heilkappe 6mm konisch, Titan, Höhe 3mm, Ø 6,0 mm		29,
	C-004-006040	Heilkappe 6mm konisch, Titan, Höhe 4mm, Ø 6,0 mm		29,
	C-004-006050	Heilkappe 6mm konisch, Titan, Höhe 5mm, Ø 6,0 mm		29,
	C-004-006060	Heilkappe 6mm konisch, Titan, Höhe 6mm, Ø 6,0 mm		29,
		ICX-EINBRINGINSTRUMENTE		
	C-015-100001	ICX Einbringinstrument kurz		29,
	C-015-100002	ICX Einbringinstrument mittel		29,
	C-015-100004	ICX Einbringinstrument lang		29,
		ICX-KUNSTSTOFF-AUFBAUTEN		
	C-008-030001	Kunststoffaufbau, hex, ausbrennbar, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		29,
	C-008-030002	Kunststoffaufbau, ohne hex, ausbrennbar, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		29,
		ICX-MASSIVAUFBAUTEN		
	C-021-063401	Massivaufbau-Mini, Schleimhauthöhe 1mm		39
	C-021-063402	Massivaufbau-Mini, Schleimhauthöhe 2mm		39
	C-021-063403	Massivaufbau-Mini, Schleimhauthöhe 3mm		39
	C-021-065001	Massivaufbau-Standard, Schleimhauthöhe 1mm		39
	C-021-065002	Massivaufbau-Standard, Schleimhauthöhe 2mm		39
	C-021-065003	Massivaufbau-Standard, Schleimhauthöhe 3mm		39

#### Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 18.30 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit "Express-Saver" bis mittags des nächsten Tages geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

Name
KdNr.
Datum, Unterschrift
*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.14)



Praxis Stempel



## Fax-Bestellung an: 02643 902000-20

Х	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	*Preis (Euro)
		ICX-templant®-IMPLANTATE		T
	C-001-290080	ICX-mini Ø 2,9 x 8mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-290100	ICX-mini Ø 2,9 x 10mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-290125	ICX-mini Ø 2,9 x 12,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-345065	ICX-plus Ø 3,45 x 6,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-345080	ICX-plus Ø 3,45 x 8mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-345100	ICX-plus Ø 3,45 x 10mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-345125	ICX-plus Ø 3,45 x 12,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-390080	ICX-shortie Ø 3,75mm x 8mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,
	C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,
	C-001-425080	ICX-shortie Ø 4,1mm x 8mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,
	C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,
	C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,-
	C-001-480080	ICX-shortie Ø 4,8mm x 8mm (Stück je 59,- nur im Sechserpack lieferbar)		354,
	C-003-000001	ICX-Verschlusskappe, Titan		16,5
	C-005-030001	ICX-Titan Abdruckpfosten, offen, 2-teilig inkl. Abformhilfe		39,
	C-005-020002	ICX-Titan Abdruckpfosten, blau, geschlossen, 3-teilig inkl. Abformhilfe		39,
	C-006-010001	ICX-Modellanalog		19,-
	C-006-010001	ICX-plus Modellanalog		19,
	Sie erhalten 84 ICX Chirurgie-Box und	STARTERSET PROFESSIONAL = EURO 4.956,— -templants* dazu ein komplettes Chirurgie-Set, bestehend aus einem kompletten allen sonstigen Handinstrumenten (3 Exemplare) als Dauerleihgabetruf zur Auswahl der Implantate. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, bis auf V		sche,
	Sie erhalten 54 ICX- Ratsche, Chirurgie-f	STARTERSET <i>MINI</i> = EURO 3.890, − (54 ICX-templant® x € 59, − = € 3.186 + € 704, − Sond templants® dazu ein Teil-Bohrer-Set für zwei templant®-Durchmesser (je zwei Durchn Box und alle sonstigen Handinstrumente (3 Exemplare). Wir bitten um Rückruf zur Aus nur für Neukunden, bis auf Widerruf.	nesser alle drei Lär	ngen) sowie
	Dieses Aligebot gilt	Hui fui Neukulueli, bis aul Widelfui.		
		nen zu den Sets möchten, rufen Sie uns einfach an. Tel.: 02643 902000-0		
/enn Si	•	ss-Service für Sie! en, erhalten Sie Ihre Ware mit "Express-Saver" bis mittags des nächsten Tages geliefert; und d	as ohne Versandkos	sten,
ür Best	ellungen aus Österreid	ch und der Schweiz werden bei einem Bestellwert unter 500,- € Portokosten berechnet.		
e				
r.				

Datum, Unterschrift

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.04.14). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel





## Fax-Bestellung an: 02643 902000-20

Х	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis* (Euro)
		ICX-TITAN-AUFBAUTEN		
	C-007-010504	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5 x 4mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,-
	C-007-010505	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5 x 5mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,-
	C-007-010506	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5 x 6mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,-
	C-007-020504	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5 x 4mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,-
	C-007-020505	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5 x 5mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
	C-007-020506	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5 x 6mm h, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
	C-007-020500	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 3,7 x 7mm h, 0mm inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
	C-007-030500	ICX-Titan-Aufbau, extralang, Standard Ø 3,7 x 9mm h, 0mm inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
	C-009-100002	ICX–Universalabutment inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
	C-010-040015	ICX 25° Aesthetic 1,5mm Titan inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,
	C-010-040025	ICX 25° Aesthetic 2,5mm Titan inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,-
	C-010-040035	ICX 25° Aesthetic 3,5mm Titan inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,
	C-010-040050	ICX 25° Aesthetic 5,0mm Titan inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,
	C-010-020035	ICX 15° Aesthetic 3,5mm Titan inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,·
	C-010-020050	ICX 15° Aesthetic 5mm Titan, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		79,
	C-024-020501	ICX-plus-Aufbau lang, 0mm inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
		ICX-HEILKAPPEN INDIVIDIUALISIERBAR		
	C-004-524706	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 4,7mm, GH 6, Peek		29,
	C-004-524708	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 4,7mm, GH 8, Peek		29,
	C-004-524710	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 4,7mm, GH 10, Peek		29,
	C-004-526006	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 7mm, GH 6, Peek		29,
	C-004-526008	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 7mm, GH 8, Peek		29,
	C-004-526010	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex, Ø 7mm, GH 10, Peek		29,
		ICX-HEILKAPPEN INDIVIDUELL		
	C-004-504720	ICX-Heilkappe, individuell mit hex, Ø 4,7mm, H 2, Peek		29,
	C-004-504740	ICX-Heilkappe, individuell mit hex, Ø 4,7mm, H 4, Peek		29,
	C-004-514720	ICX-Heilkappe, individuell ohne hex, Ø 4,7mm, H 2, Peek		29,
	C-004-514740	ICX-Heilkappe, individuell ohne hex, Ø 4,7mm, H 4, Peek		29,
		ICX-ABFORMFOSTEN		l .
	C-005-030002	ICX-Titan Abdruckpfosten, offen, lang, 2-teilig bestehend aus: Abformkörper offen, Schraube, offener Abformpfosten, Abformhilfe		39,
		ICX-MODELLANALOG		35,
	C-006-010003	ICX-Modellanalog kurz CAD/CAM		19,
	C-000-010003	ICX-STEGSYSTEM		15,
	C-011-020003			
	C-011-020003	ICX-Stegsystem, Sekundärteil, ohne hex, Titan, für Stegarbeiten, inkl. Labor- & Verbindungsschraube		39,
		ICX-ZUBEHÖR		T
	C-015-100021	ICX-Einbringinstrument, mittel, einteilig		49,
	950097	ICX-Sechskant-Instrument SW 1,4 extra lang, für Schrauben		29,
	C-015-100025	ICX-Sechskantinstrument SW 1,4 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten		49,
	C-015-100020	ICX-Surgical-Driver		99,
	C-021-000002	ICX-Massiv-Abutment-Schlüssel, Isoschaft		49,
	TW-1000003-10	ICX-Abutmentaufnahme, einschraubbar in Handgriff TW-100100		49,
	TW-100100	Handgriff, Länge 130mm, Ø 15mm, Laborhilfsmittel zur Abutmentbeschleifung		49,
	C-015-100009	Konterwerkzeug für ICX-mini		29,

#### Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 18.30 Uhr bestellen erhalten Sie Ihre Ware mit "Express-Saver" bis mittags des nächsten Tages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert (innerhalb Deutschlands).

Name	
KdNr.	
Datum, Unterschrift	
*Alla Preice in Furo zzgl. gecetzl. Mehrwertsteuer, his auf Widerruf (Stand 01 04 11)	Dravic Ct

## Tổng quan hệ thống Implant ICX



# ICX-templant<sup>®</sup>